

Ongelmia kuulemisen kanssa?

Onko joissain tilanteissa vaikea kuulla?



Kotona. Tarvitseeko kumppanisi usein korottaa ääntään, saadakseen tiedon "perille" ?



Ystävien kanssa. Onko sinulla vaikeuksia seurata ystävien keskustelua ?



Teatterissa. Välttökö elokuvissa ja teattereissa käyntiä huonon kuulemisen vuoksi ?



Kaupassa. Onko välillä vaikea ymmärtää mitä kaupan henkilökunta sanoo ?



TV:n katselu. Kadotatko välillä sanoja kun katselet televisiota normaaliilla äänenvoimakkuudella ?



Kuulokoje. Koetko, että kuulokojeesi ei auta riittävästi joissakin kuuntelutilanteissa ?

Tämä on ratkaisu

Mino on uusi puheääntä vahvistava laite, joka helpottaa sinua kuulemaan paremmin jokapäiväisissä tilanteissa, käytäppä kuulokojetta tai vain väliaikaisissa kuunteluvaikeuksissa.



CD- tasoinen äänenlaatu

Mino käyttää samanlaista digitaalista tekniikkaa kuten CD/DVD soittimet, mahdollistaen kristallin kirkkaan puheen kuulemisen taustahälystä huolimatta.

Kevyt ja taskukoinen

Mino on yhtä pieni kuin nykyaikainen puhelin ja painaa vain 75 g. Joten se ei ole liian painava taskussa pidettäväksi.



Mino



Ominaisuudet.

Paljon käyttökelpoisia ominaisuuksia.




Yhden kosketuksen toiminta

Minoa on helppo käyttää. Kaikki toiminnot tehdään yksinkertaisilla napin painaluksilla ja laitteessa ei ole monimutkaista menuvalikkoa.

Pitkä toiminta-aika

Mino käyttää ladattavaa Li-Ion-akkaa, aivan kuten puhelimetkin. Joten sinun ei tarvitse koskaan huolehtia paristojen vaihdosta.



Suuntaa kohti ääntä

Minossa on sekä ympärikuulua että suuntamikrofonia-asento. Suunta-asennolla saat paremmin puheesta selvää, varsinkin hälyisässä ympäristössä.

Vie Mino elokuviin

Minossa on induktiokuuntelu-asento. Induktiokela sieppaa induktiokentän äänet. Niitä on asennettu esim. elokuviin, teatterihin, kirkkoihin ja konserttisaleihin.



Minon lisävarusteet

Mikäli tarvitset monipuolisemman laitekoonaisuuden, me tarjoamme useita lisävarusteita esim. autolaturin, kuljetuslaukun tai vaihtoehtoiset kuulokkeet. Ratkaisu on täysin sinun.



Nauti musiikista ja TV:sta

Minon avulla voit nauttia musiikista ja TV:sta juuri sopivalla voimalla, muita häiritsemättä. Aina täydellisellä hi-fi äänenlaadulla.

Anna lisävoimaa kuulokojeeseen

Kaulasilmukka ja Mino vahvistaa puhetta ja antaa siten lisävoimaa kuulokojeesi käyttöön. Äänenvärinsäätö lisää kuuntelumukavuutta.



MicroSet™

Huomaamaton tapa parempaan kuulemiseen.

Kuinka se toimii.



Huomaa kuinka Mino voit auttaa sinua jokapäiväisessä elämässä.

Kotona



Kuuntele sopivalla voimakkuudella, ilman, että muiden tarvitsee korottaa ääntään. Yksinkertaisesti aseta Mino lähelle toista henkilöä ja huolet kuulemattomuudesta katoavat.

Mino vahvistaa tehokkaasti puheääntä, samalla poistaen taustahälyä. Tuloksena saadaan selkeä ääni ilman taustahälyä. Minoon on saatavana useita lisävarusteita. Kuuntelemiseen voidaan valita pantakuulokkeet, MicroSetin™ nappikuulokkeet tai stetoklipin. (ilman kuulokojetta)



Ystävien kanssa



Ongelmia kuulla hälyisässä ympäristössä? Valitse suuntamikrofoniasento ja kohdista laite keskustelijoihin, jolloin taustahäly pienenee.

Suuntamikrofoniasento on erittäin hyvä ratkaisu käytettäväksi niissä tiloissa, joissa on paljon hälyä kuten ravintolat, kahvilat, juna-asemat, tavaratalot tai lentokenttä. Voit helposti valita tilanteen mukaan sopivan mikrofonitilan, vain napin panalluksella. Suunta- tai ympärikuuluvuuden asennon.

Teatterissa



Välttö teatterissa tai konsertissa käyntiä? Monet julkiset tilat, kuten teatterit, konserttisalit, ja kirkot, ovat varustettuja induktiosilmukalla.

Äänet, joita kuullaan kaiuttimista muutetaan sähkömagneettiseksi kentäksi, jotka Mino sieppaa sen sisäänrakennetulla induktiokelalla. Minon induktiokela mahdollistaa aina parhaan äänen oli se sitten taskussa tai pöydällä. Etsi T- silmukan merkkiä ensi kerralla, kun menet teatteriin tai elokuviin.



Monitaituri.



Huomaa kuinka Mino voit auttaa sinua jokapäiväisessä elämässä.

Kaupassa



Kun olet kaupassa tai tavaratalossa ostoksilla, voit pitää Minoa taskussasi. Tällöin katesi jää vapaaksi muuhun käyttöön.

MicroSet™ on erityisesti suunniteltu tällaista käyttöä varten. Se sisältää pienen kaulusmikrofonin, jonka voit helposti asettaa vaatteisiisi ja huomaamattoman pienen korvanapin. Kaulusmikrofoni on suuntaava ja vähentää samalla tavaratalon taustahälyä, joten kuulet helpommin henkilökunnan tai lähellä olevan ystäväsi puhetta.



TV:n katselu



Jos et kuule tarpeeksi hyvin, lisäät vaistomaisesti TV:n äänenvoimakkuutta liikaa, mikä ei välttämättä ole muiden perheenjäsenten mielestä mukavaa.


Käyttämällä Minoa, sinun ei tarvitse lisätä TV:n äänenvoimakkuutta kuullaksesi paremmin. Kytke lisävarusteena saatava kaapelisarja Minoon ja televisioon. Tämä mahdollistaa TV:n kuuntelun, jopa stereona, ilman, että häiritset muita perheenjäseniä. Jos haluat kuunnella muita, kesken ohjelman, painat vain MIC-nappia, jolloin TV:n ääni vaimenee.

Kuulokojeella



Mikäli kuulokojeesi ei aivan kaikissa tilanteissa ole riittävä, kannattaisi kokeilla Minoa ja huomaamatonta induktiosilmukkaa.

Mino lisää vahvistaa ääntä ja toimii kuten kaukosäädin, jolla voit muuttaa voimakkuutta ja äänenväriä sekä mikrofonin toimintaa. Voit kytkeä Minon myös televisioon, jolloin voit kuunnella vahvistettua ääntä kojeesi T-asennolla. Matkustatko paljon? Silloin hyvä hankinta on kuljetuslaukku. Siihen mahtuu Mino, laturi ja sen muut tarvikkeet kätevästi.



Lisävarusteet.

Luo ratkaisu, joka on juuri sinun tarpeitasi varten.



Pantakuulokkeet BE9122
Kestävät stereokuulokkeet hyvällä äänenlaadulla. Puolisuljetut kuulokkeet vähentävät äänen uloskuulumista. Taittavuus helpottaa kuljetusta.



Stetoklipit BE9125
Stetoklipeillä on mahdollista saavuttaa äänenpainetaso, joka on jopa 140 dB. Ne ovat mukavat käyttää sekä helpot asettaa ja poisottaa päästä.



Nappikuulokkeet BE9124
Pienet ja kevyet stereonappikuulokkeet, joissa on hyvä herkkyys, ympäristöäänien vaimennus on myös erittäin hyvä.



Induktiosilmukka BE9128
Induktiosilmukan avulla voit kuunnella Minoa myös kuulokojeella. Kytke silmukka Minoon ja aseta kuulokojeesi T-asentoon.



Johtosarja BE9137
Sen avulla voit kytkeä Minoon televisioon tai multimedialaitteisiin ja nauttia korkealaatuisesta stereoaänestä. Sisältää jatkojohdon RCA adaptereilla.



Solmiomikrofoni BE9136
Aseta se lähelle äänilähdettä vaikeissa kuunteluolosuhteissa. Toimii myös hyvin huomaamattomana ratkaisuna, kun Mino laitetaan esim. taskuun.



USB autolaturi BE9143
Autolaturin avulla voit ladata Minoon helposti autossasi. Kytke laite lataukseen ja Mino on täysin ladattu 2,5 tunnissa.



Kuljetuslaukku BE9147
Laukku on musta valkoisella reunalla ja siinä on vahvistettu kansi. Se suojaa tehokkaasti Minoa ja lisävarusteita matkan aikana.



MicroSet™
MicroSet sisältää pienen kaulusmikrofonin, jonka voit asettaa vaattesiin ja huomaamattoman korvaan laitettavan nappikuulokkeen.



Bellman & Symfon®

Pääkonttori
Bellman & Symfon Europe AB
Södra Långebergsgatan 30
421 32 Västra Frölunda
Sweden
Puhelin +46 31 68 28 20
E-mail info@bellman.se
www.bellman.se

Kiinan toimipiste
Bellman & Symfon Asia Ltd.
1115-16, Main Tower, GD Int'l Hotel
339 Huanshi Dong Rd
Guangzhou, China, 510095
Puhelin +86 20 8318 2950
E-mail info.cn@bellman.com
www.bellman.cn

Maahantuoja: **Kuuloinva Oy**




Bellman & Symfon®